

BIOSTAR®



MINISTAR S®



Übersichts- und Indikationstabelle zu Tiefziehenanwendungen

Indikationsbereich (alphabetisch)	Produkt	empfohlene Stärke	Materialeigenschaft	Verbund mit Acrylat	empfohlenes Acrylat	empfohlene Isolierung/Sonstiges
Aligner	CA® Folie	0,4 – 0,75 mm	hartelastisch	nicht indiziert		ISOFOLAN® Folie
	CA® Pro	0,5 – 0,75 mm	hartelastisch	nicht indiziert		ISOFOLAN® Folie
	CA® Pro+	0,5 – 0,75 mm	hartelastisch	nicht indiziert		integriert
	DURAN®	0,4 – 0,75 mm	hartelastisch	nicht indiziert		ISOFOLAN® Folie
	DURAN®+	0,4 – 0,75 mm	hartelastisch	nicht indiziert		integriert
Ätzmaske	COPYPLAST®	1,0 mm	zähelastisch	nein		Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie
Aufbisssschiene/Knirscherschiene/Miniplast-Schiene	DURAN®	1,0 – 1,5 mm	hartelastisch	ja	DURASPLINT®/DURASPLINT® LC	ISOFOLAN® Folie
	DURAN® +	1,0 – 1,5 mm	hartelastisch	ja	DURASPLINT®/DURASPLINT® LC	integriert
	DURASOFT® pd optional mit DURASOFT® seal	1,2 – 1,8 mm	hart/weiche Folie	ja	DURASPLINT®	ISOFOLAN® Folie
Bissnahme, Bissregistratur	DURAN®	3,0 mm	fest, nicht elastisch	ja	DURASPLINT®	ISOFOLAN® Folie
Bleichschiene	BIOPLAST® bleach	1,0 mm	weichelastisch	nein		BIOPLAST® Isoliermittel od. kurz wässern*
	COPYPLAST®	1,0 mm	zähelastisch	nein		Modell kurz wässern
Bracket-Transfermaske	COPYPLAST®	0,5/0,75 mm	zähelastisch	nein		Modell im Anschluß kurz wässern
	BIOPLAST® mit DURAN®	1,0 – 2,0/0,75 – 1,0 mm	weichelastisch/hartelastisch	nicht indiziert		BIOPLAST® Isoliermittel od. kurz wässern
Dublierformen für Situationsmodelle	BIOPLAST® (Gips)	mind. 3,0 mm	weichelastisch	nein		BIOPLAST® Isoliermittel od. kurz wässern
	COPYPLAST® (Kunststoff)	2,0 mm	zähelastisch	nein		Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie
Expansions-Aligner	DURAN®/VECTOR® 40/45 M	0,75 – 1,0 mm	hartelastisch	ja	BIOCRYL® Resin	ISOFOLAN® Folie
	CA® Folie/VECTOR® 40/45 M	0,75 mm	hartelastisch	ja	BIOCRYL® Resin	ISOFOLAN® Folie
Fluoridierungsschiene	DURAN®	1,0/1,5 mm	hartelastisch	nicht indiziert		BIOPLAST® als Platzhalter/Reservoir
	DURAN®+	1,0/1,5 mm	hartelastisch	nicht indiziert		BIOPLAST® als Platzhalter/Reservoir
Gießmasken für provisorische Kronen und Brücken	COPYPLAST®	0,5 – 2,0 mm	zähelastisch	nein		Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie
Immediatprothese/Interimsprothesen	BIOCRYL® C (rosa/klar)	2,0/3,0 mm	schlagzäh	ja	BIOCRYL® RESIN	ISOFOLAN® Folie
Röntgenschiene/Röntgenabklatsch	DURAN®	2,0/3,0 mm	hartelastisch	ja	DURASPLINT®/DURASPLINT® LC	ISOFOLAN® Folie
	DURAN®+	2,0 mm	hartelastisch	ja	DURASPLINT®/DURASPLINT® LC	integriert
Individuelle Löffel, Abdrucklöffel, Funktionslöffel	IMPRELON® (klar)	2,0/3,0 mm	fest, nicht elastisch	ja	DURASPLINT®	Schaumstoffscheiben
Retainer	DURASOFT® pd mit DURASOFT® seal	1,2 mm	hart/weiche Folie	ja		ISOFOLAN® Folie
	DURAN®	0,75 – 1,0 mm	hartelastisch	ja		ISOFOLAN® Folie
	DURAN®+	0,75 – 1,0 mm	hartelastisch	ja		integriert
	IMPRELON®S pd	0,75 – 1,0 mm	hartelastisch/schlagzäh	nein		ISOFOLAN® Folie
KFO-Korrekturschiene	COPYPLAST® C	1,0 mm	zähelastisch	nein		Modell kurz wässern oder Platzhalterfolie
	DURAN®	0,4 – 0,75 mm	hartelastisch			ISOFOLAN® Folie
	DURAN®+	0,4 – 0,75 mm	hartelastisch			integriert
Isolierfolie/Unterziehfolie/Platzhalterfolie	ISOFOLAN®	0,1 mm	zähelastische Isolierfolie	nein		
Kosmetische Schiene	DURAN®+ A2 pd	0,75 mm	hartelastisch	ja	K+B Material	integriert
	DURAN®+ white pd	0,75 – 1,0 mm	hartelastisch	ja	K+B Material	integriert
Modellschutz/Schutzüberzug/Skin-Verpackung	Kaschierfolie	0,15 mm	Verbindet sich mit Skin-Karton	nicht indiziert		
OSAMU-Retainer® (Kombination aus BIOPLAST® und IMPRELON®S pd)	BIOPLAST®	1,5 mm	weichelastisch	nein		BIOPLAST® Isoliermittel
	IMPRELON®S pd mit OSAMU-Bond	0,75 mm	hartelastisch/schlagzäh	nein		
Platzhalter für Bleichschienen	HARDCAST®	0,4/0,6/0,8 mm	zähelastisch	nein		
	COPYPLAST®	0,5/0,75 mm	zähelastisch	nein		Modell kurz wässern
Positionier	BIOPLAST®	2,0 – 5,0 mm	weichelastisch	nein		BIOPLAST® Isoliermittel
Retentionsplatte/KFO-Dehnplatte	BIOCRYL® C	2,0 mm/3,0 mm	schlagzäh	ja	BIOCRYL® RESIN	ISOFOLAN® Folie
Schienen-Provisorien	DURAN®	0,75 mm – 1,0 mm	hartelastisch	ja	K+B Material	ISOFOLAN® Folie
	DURAN® +A2 pd	0,75 mm	hartelastisch	ja	K+B Material	
Unterkieferprotrusionsschiene	DURAN®	2,0 mm	hartelastisch	ja	DURASPLINT®/DURASPLINT® LC	ISOFOLAN® Folie
	DURAN®+	2,0 mm	hartelastisch	ja	DURASPLINT®/DURASPLINT® LC	integriert
	DURASOFT® pd mit DURASOFT® seal	1,8/2,5 mm	hart/weiche Folie	ja	DURASPLINT®	ISOFOLAN® Folie
Sport-Mundschutz	BIOPLAST®	1,0 – 5,0 mm	weichelastisch	nein		BIOPLAST® Isoliermittel
	BIOPLAST® XTREME	5,0 mm	weichelastisch	nein		BIOPLAST® Isoliermittel
Sport-Mundschutz/BIOPLAST® XTREME Pro	BIOPLAST® XTREME	4,0 mm	weichelastisch	nein		BIOPLAST® Isoliermittel
	DURAN®	0,75 mm	hartelastisch	nicht indiziert		
	BIOPLAST® klar	2,0 mm	weichelastisch	nein		
Stripkronen für provisorische Kronen und Brücken	DURAN®+ white pd	0,5-0,75 mm	hartelastisch	nicht indiziert		integriert
Therapieplanungsfolie/Bruxismus-Analyse	BRUX CHECKER®	0,1 mm				
Verbandplatte	DURAN®	1,0 – 2,0 mm	hartelastisch	nicht indiziert		ISOFOLAN® Folie
	DURAN®+	1,0 – 2,0 mm	hartelastisch	ja		integriert

Druckformgeräte

mit besten Eigenschaften.

MINISTAR

MINISTAR 1992-2003



MINISTAR S 2003-2011



MINISTAR S 2011-2017



MINISTAR S ab 2017



BIOSTAR

BIOSTAR I 1967-1976



BIOSTAR II 1976-1988



BIOSTAR III 1988-1999



BIOSTAR IV 1999-2006



BIOSTAR V 2006-2009



BIOSTAR VI 2009-2015



BIOSTAR VII ab 2015

